



LEERGEHÄUSE

# TG ABS 1608-6-to

## TG ABS 1608-6-to

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

162 x 82 x 55 mm  
 Artikelnummer: 10100601

Leergehäuse, Kasten: ABS, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	162 mm
Länge:	82 mm
Höhe:	55 mm
Innenhöhe:	39 mm

### Werkstoff

Kasten:	ABS, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A, Schnellverschluss

### Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	-----------------------------------

## Zubehör

DAE M12 - Druckausgleichelement

LFR - Stufenbohrer

NS 35-144/2 - Normschiene

TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.

TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

TG MPI-1608 - Montageplatte

TG MPS-1608 - Montageplatte

TG PST1 - Plombierset

TS 15-144 - Normschiene



## LEERGEHÄUSE

**TG ABS 1608-6-to**

Bemessungsisolationsspannung AC:	690V V
----------------------------------	--------

Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
----------------------------------	--------

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----

Leitungseinführungen:	Nein
-----------------------	------

Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
-------------------------	--------------

Brennverhalten nach VDE:	650°C nach VDE 0471/ EN 60695
--------------------------	----------------------------------

Witterungsbeständigkeit:	Nein
--------------------------	------

Schutzart:	IP66/IP67 - nach EN60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---

Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	---

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
---------------------------	--------

Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
---------------------------	-------

Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
------------------------------	-------

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
---	-----

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
----------------------------------	-----