



• = Maß durch Formkonizität nach unten verringert.
Freimaß – Toleranz nach DIN 16901-130



Zylinderschraube M6 x 45/10
ähnlt. DIN EN ISO 7045



ABS-Gehäuse können durch eine andere
Schwindung ca. 0,1-0,25% größer sein
als gezeichnete PC-Gehäuse

Konvertierung nicht zulässig!											
Maßstab: 1:1											
Zchn.Nr: 10K 255.009.05											
Artikel: M/T 255 mit Nocken											
Katalogzeichnung											
<table border="1"> <tr> <td>0501</td> <td>27.06.00</td> </tr> <tr> <td>0502</td> <td>16.02.00</td> </tr> <tr> <td>0503</td> <td>25.03.99</td> </tr> </table>	0501	27.06.00	0502	16.02.00	0503	25.03.99	<table border="1"> <tr> <td>DISK</td> <td>2 501 131</td> </tr> <tr> <td>Aw.Nr./ Datum</td> <td>Datum: 25.10.93 OK</td> </tr> </table>	DISK	2 501 131	Aw.Nr./ Datum	Datum: 25.10.93 OK
0501	27.06.00										
0502	16.02.00										
0503	25.03.99										
DISK	2 501 131										
Aw.Nr./ Datum	Datum: 25.10.93 OK										
 A Plastic House Company											