

Datenblatt | Artikelnummer: 267-125

Buchsenteil; mit Rastfuß und PE-Direktkontakt; 5-polig; mit eingespritzter Polkennzeichnung; verschiebbar




[www.wago.com/267-125](http://www.wago.com/267-125)





RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe:



für Blechdicke 0,6 ... 1,0 mm



- ① Bohrlochdurchmesser 4,2 mm
  - ② Bohrlochdurchmesser 5,2 mm
- Bohrung für PE-Direktkontakt muss frei von Lack- und Oxydschichten sein.  
Verwendung von lackierten Blechen auf Anfrage!

- 1) Bohrlochdurchmesser 4,2 mm
  - 2) Bohrlochdurchmesser 5,2 mm
- Bohrung für PE-Direktkontakt muss frei von Lack- und Oxydschichten sein.  
Verwendung von lackierten Blechen auf Anfrage.

## Artikelbeschreibung

—



- Flexibles, bedarfsgerechtes Steckverbindersystem durch Baukastensystem, 5- bis 11-polig
- Nachträgliche Systemerweiterung möglich
- Geringe Baugröße

## Daten

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 2)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	6 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

### Anschlussdaten

Abisolierlänge	8 mm / 0.31 inch
Polzahl	5
Anzahl Anschlusstypen	1

### Geometrische Daten

Breite	32 mm / 1.26 inch
Höhe ab Oberfläche	34 mm / 1.339 inch
Tiefe	32 mm / 1.26 inch

### Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Klemmfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff	Elektrolytkupfer (Ecu)
Kontaktoberfläche	verzinkt
Brandlast	0.164 MJ
Gewicht	9.15 g

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbeständigkeit	105 °C
-------------------------	--------



### Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
----------------	--------

Ursprungsland	PL
GTIN	4044918499569
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	8 (Leuchten- und Geräteklemmen)
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
eCl@ss 8.0	27-44-03-14
ETIM 6.0	EC000458
ETIM 5.0	EC000458

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	NL-47718
	<b>KEMA/KEUR</b> DEKRA Certification B.V.	71-100641
	<b>VDE</b> VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40032309

### UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	E45171 vol. 2 sec. 14

## Downloads

### smartDATA

### CAD Daten

3D Download 267-125	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
---------------------	---------------------	--------------------------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Telefon: +49571 887-0  
 E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.