


## Produktbeschreibung

Speziell für dicke Wandstärken; Hohe Funktionssicherheit; Optimale Zugentlastung; Große, variable Klemmbereiche



## Anwendungsgebiete

- Mit langem Anschlussgewinde für Anwendungen mit dickeren Wandstärken.

## Nutzen

- Speziell für dicke Wandstärken
- Hohe Funktionssicherheit
- Optimale Zugentlastung
- Große, variable Klemmbereiche

## Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

## Norm-Referenzen

- UL File Nr. E79903

## Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
- Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch



**Technische Daten**

**Achtung**

Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21

**Material**

Körper: Messing vernickelt Einsatz: Polyamid

Dichtring: CR O-Ring: NBR

**Schutzart**

IP 68 - 10 bar

IP 69 K

**Temperaturbereich**

dynamisch: -30°C bis +100°C

statisch: -40°C bis +100°C

**Artikelliste**

Artikel-nummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINTOP® MS-M-XL					
53112005	12 x 1,5	3-7	16	32,8	12,0
53112015	16 x 1,5	4,5-10	20	37,0	12,0
53112025	20 x 1,5	7-13	24	39,5	12,0
53112035	25 x 1,5	9-17	29	41,5	12,0
53112045	32 x 1,5	11-21	36	48,2	15,0
53112055	40 x 1,5	19-28	45	53,5	15,0
53112065	50 x 1,5	27-35	54	57,0	15,0

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.