


## Produktbeschreibung

Seewasserfest; Antimagnetisch; Korrosionsbeständig; Stabile und sichere Zugentlastung



## Anwendungsgebiete

- Äußerst robuste und solide Zugentlastungs-Kabelverschraubung.
- Baustellen
- Anlagenbau
- Elektromotorenbau

## Nutzen

- Seewasserfest
- Antimagnetisch
- Korrosionsbeständig
- Stabile und sichere Zugentlastung

## Aufbau

- PG Anschlussgewinde

## Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM



**Technische Daten**

**Achtung**

Einbaumaße siehe Anhang T21

**Auf Anfrage**

Mit langem Anschlussgewinde lieferbar

**Material**

Körper: Messing vernickelt

**Schutzart**

IP 20

**Artikelliste**

Artikelnummer	Artikelbez. / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Max. Einbaumaß für Montage mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm
SKINDICHT® SH						
52000830	SH 7	8 - 10	15	22	17,5	5,5
52000840	SH 9	10 - 12,5	17	25	20,5	6,0
52000850	SH 11	11 - 15	20	28	21,5	6,0
52000860	SH 13,5	14 - 16,5	22	32	24,0	7,5
52000870	SH 16	15 - 18	24	35	26,0	7,5
52000880	SH 21	18 - 23,5	30	46	29,0	8,0
52000890	SH 29	23 - 31	41	58	33,0	8,0
52000900	SH 36	29 - 40,5	50	70	36,5	9,5
52000910	SH 42	34 - 45	57	78	38,0	10,0
52000920	SH 48	39 - 50	64	86	39,5	11,5

**Fussnote:**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.