

Technische Daten

Grundmaterial : Polyester (PET)
 Farbe : schwarz
 Betriebstemperaturbereich : -70 °C bis +125 °C
 Schmelzpunkt : +255 °C
 Rauch-Toxizität : Entspricht NFF 16-101 (F1)
 Brandschutzeigenschaften : Entspricht FMVS S302; D45-1333 selbstverlöschend Typ B
 Abriebfestigkeit : PSA D44 1722 : R8
 Durchschlagfestigkeit : 1kVAC
 Zulassungen : UL-File E197993



Das Rohmaterial enthält keinen Schwefel oder schwefelhaltige Gase

Art.-Nr.	TYP	Empfohlener Anwendungsdurchmesser		Wanddicke (WT) nom.	Rollenlänge in Meter	Gewicht [Kg/Km]
		min. [mm]	max. [mm]			
170-01000	Helagain Twist-In 05	4	5	0,7	150	10,25
170-01011	Helagain Twist-In 05	4	5	0,7	5	10,25
170-01001	Helagain Twist-In 08	5	8	0,7	100	13,30
170-01012	Helagain Twist-In 08	5	8	0,7	5	13,30
170-01002	Helagain Twist-In 13	10	13	0,7	50	21,20
170-01013	Helagain Twist-In 13	10	13	0,7	5	21,20
170-01004	Helagain Twist-In 19	16	19	0,7	25	28,70
170-01014	Helagain Twist-In 19	16	19	0,7	2	28,70
170-01005	Helagain Twist-In 25	19	25	0,7	25	42,20
170-01015	Helagain Twist-In 25	19	25	0,7	2	42,20
170-01006	Helagain Twist-In 29	25	29	0,7	15	44,00
170-01016	Helagain Twist-In 29	25	29	0,7	2	44,00
170-01007	Helagain Twist-In 32	29	32	0,7	15	48,10
170-01017	Helagain Twist-In 32	29	32	0,7	2	48,10
170-01008	Helagain Twist-In 38	32	38	0,5	15	58,00
170-01018	Helagain Twist-In 38	32	38	0,5	2	58,00
170-01010	Helagain Twist-In 50	38	50	0,5	15	93,00

Andere Größen und Abschnitte sind auf Anfrage erhältlich.

