



Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche im vorgefertigten Leiterformat für den Thermotransferdruck

• ShrinkTrak


Hauptmerkmale

Der neue HellermannTyton ShrinkTrak 3:1 Schrumpfschlauchmarkierer macht die Bedruckung und Montage nun noch bequemer. Ein für diesen Zweck speziell entwickeltes Trägerformat unterstützt hierbei die saubere Bedruckung sowie die Auswahl und Entnahme von einzelnen Markierern. Eine zusätzliche Durchtrennung der Markierer an den Enden ermöglicht ein direktes Aufziehen des Markierers auf die zu kennzeichnende Leitung. Einfacher geht es nicht.


Mit ShrinkTrak in Verbindung mit der professionellen Bedruckungssoftware Tagprint Pro, den Thermotransferdruckern und den passenden Farbbändern wird eine komplette Kennzeichnungslösung für die permanente und chemikalienbeständige Markierung von Adern und Leitungen angeboten.

Vielseitig

- Flexibler, schwer entflammbarer Schrumpfschlauch aus Polyolefin für viele Anwendungen
- Schrumpfverhältnis 3:1 deckt einen großen Bereich an Leitungsdurchmessern ab
- In den Standardfarben Gelb, Weiß und Schwarz erhältlich
- Größere Verpackungen für weniger Rollenwechsel
- Durch mittige oder mehrmals durchtrennte Schrumpfschlauchabschnitte werden individuelle Markierlängen angeboten



Thermotransferdrucker



Das clevere und leistungsfähige Design von ShrinkTrak reduziert Installationszeiten.

Einfache Handhabung – Schritt für Schritt



Schritt 1
Knicken des Trägers an der Seite



Schritt 2
Applizieren Markierer vom Träger lösen



Schritt 3
Fertig zum Schrumpfen!

Materialdaten

Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)
Farbe	Schwarz (BK), Gelb (YE), Weiß (WH)
Schrumpfrate	3:1
min.	+90 °C
Schrumpftemperatur	
Betriebstemperatur	-55 °C bis +135 °C
Empfohlene Farbbänder	TTRC+
Durchschlagfestigkeit	19,7 kV/mm
Zulassungen	UL-224 bei +125 °C, 600 V (VW-1), AMS-DTL-23053/5 Class 1 und 3, CE



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.




Schrumpfende Kennzeichnungsschläuche im vorgefertigten Leiterformat für den Thermotransferdruck

• ShrinkTrak

Technische Daten					
Art.-Nr.	Typ	Farbe	Abschnitte je Reihe	Länge (L)	Inhalt (m)
HST 3-1 (3 mm Liefermaß, 1 mm geschrumpft)					
553-50002	HST3-1WH	Weiß (WH)	1	5,97	250
553-50004	HST3-1WH-S	Weiß (WH)	2	24	500
553-50005	HST3-1YE	Gelb (YE)	1	48	250
553-50007	HST3-1YE-S	Gelb (YE)	2	24	500
HST 4,8-1,6 (4,8 mm Liefermaß, 1,6 mm geschrumpft)					
553-50009	HST4.8-1.6WH	Weiß (WH)	1	48,2	250
553-50011	HST4.8-1.6WH-S	Weiß (WH)	2	24	500
553-50012	HST4.8-1.6YE	Gelb (YE)	1	48	250
553-50014	HST4.8-1.6YE-S	Gelb (YE)	2	24	500
HST 6-2 (6 mm Liefermaß, 2 mm geschrumpft)					
553-50016	HST6-2WH	Weiß (WH)	1	48	250
553-50019	HST6-2WH-S	Weiß (WH)	2	10,66	500
553-50020	HST6-2YE	Gelb (YE)	1	48	250
553-50022	HST6-2YE-S	Gelb (YE)	2	24	500
HST 9-3 (9 mm Liefermaß, 3 mm geschrumpft)					
553-50024	HST9-3WH	Weiß (WH)	1	48	250
553-50025	HST9-3WH-S	Weiß (WH)	2	24	500
553-50026	HST9-3YE	Gelb (YE)	1	48	250
553-50027	HST9-3YE-S	Gelb (YE)	2	24	500
HST 12-4 (12 mm Liefermaß, 4 mm geschrumpft)					
553-50029	HST12-4WH	Weiß (WH)	1	48	250
553-50030	HST12-4WH-S	Weiß (WH)	2	24	500
553-50031	HST12-4YE	Gelb (YE)	1	48	250
553-50032	HST12-4YE-S	Gelb (YE)	2	24	500
HST 18-6 (18 mm Liefermaß, 6 mm geschrumpft)					
553-50034	HST18-6WH	Weiß (WH)	1	48	250
553-50035	HST18-6WH-S	Weiß (WH)	2	24	500
553-50036	HST18-6YE	Gelb (YE)	1	48	250
553-50037	HST18-6YE-S	Gelb (YE)	2	24	500
HST 24-8 (24 mm Liefermaß, 8 mm geschrumpft)					
553-50039	HST24-8WH	Weiß (WH)	1	48	250
553-50040	HST24-8WH-S	Weiß (WH)	2	24	500
553-50041	HST24-8YE	Gelb (YE)	1	48	250
553-50042	HST24-8YE-S	Gelb (YE)	2	24	500

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.




1

1 Markierer pro Reihe



2

2 Markierer pro Reihe



Thermotransferdrucker