

Datenblatt | Artikelnummer: 726-903

Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage




[www.wago.com/726-903](http://www.wago.com/726-903)



RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)

Farbe:



Daten  
Elektrische Daten

## Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	4 kV
Bemessungsstrom	10 A

## Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	9 mm / 0.35 inch
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung

## Geometrische Daten

Breite	10,4 mm / 0.409 inch
Höhe	18,1 mm / 0.713 inch
Tiefe	20 mm / 0.787 inch

## Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Brandlast	0.073 MJ
Gewicht	4.653 g

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454567767
Zolltarifnummer	85369010000
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
eCl@ss 8.0	27-14-92-14
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 5.0	EC002848

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	CSA DEKRA Certification B.V.	1101143
	CSA	1101143



DEKRA Certification B.V.



KEMA/KEUR

DEKRA Certification B.V.

71-100850

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

726-903

Oct 18, 2017

DOC  
23,0 kB

Download

Änderungen vorbehalten.