


RoHS ✓
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)



Anschließbare Leitung
 $\varnothing 6 \dots 8 \text{ mm} / 0,14 - 0,5 \text{ mm}^2$

Daten

Technische Daten

Anchlussausführung	M12-Stecker
Polzahl	5
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A-kodiert

Anschlussdaten

Anschlusstyp 1	Federtechnik
Eindrätiger Leiter	0,14 ... 0,5 mm ² / ...

Mechanische Daten

Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	6 ... 8 mm
Gewicht	25 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... 85 °C
Schutzart	IP67

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4050821114277
Zolltarifnummer	85369010000



eCl@ss 9.0	27-24-26-92
eCl@ss 8.0	27-24-26-92
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

Serie 767, SPEEDWAY Zubehör, Datenblatt	May 16, 2018	PDF 861,2 kB	Download
---	--------------	-----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.