

STS2



- Kostengünstige Werkzeugserie für Wartungs- und Bauanwendungen
- Verarbeitergesteuertes Spannen und Abschneiden:
(STS2/STH2/ST3EH) Kabelbinder um das Bündel wickeln und durch Drücken des Werkzeuggriffs spannen. Spannung leicht verringern und das Werkzeug eine Viertelumdrehung in beliebige Richtung drehen, um die überschüssige Kabelbinderlänge abzuschneiden.
(STHV) Kabelbinder um das Bündel legen und durch Drücken des Werkzeuggriffs spannen. Mit einem separaten Hebel wird die überschüssige Kabelbinderlänge abgeschnitten.
- Ausgezeichnetes Werkzeug für Anwendungen mit geringem Volumen
- Geeignet für alle PANDUIT™ Kabelbinder

▪ Part Number	STS2
▪ RoHS Compliancy Status	RoHS directive is not applicable Geeignet zur Installation von Kabelbindern mit Breiten Miniature, Intermediate und Standardbreite.
▪ Beschreibung	Kostengünstige wartungsfreie Mehrzweckwerkzeuge Ergonomisches Griffdesign und enge Griffspanne Obere Ladefunktion für Rechts- und Linkshänder Farbkennung: Schwarz Gewicht: 71g
▪ Farbe	Schwarz
▪ BOM/Preisbeschreibung	Kabelbinderwerkzeug, Leichtgewichtig, M-S-Kabelbinder
▪ CE Compliant	No
▪ Gewicht (g)	71
▪ Gewicht (oz.)	2.5
▪ Teileeigenschaften	Wirtschaftliches Werkzeug mit einer kurzen Griffspanne, obere Ladefunktion, geeignet für Rechts- und Linkshänder.
▪ verwendet mit Kabelbindern	M, I, S
▪ Bestellung Mindesteinheit	PC
▪ Bestellung Mindestqualität	1