

Kennzeichnungsmatte - PKE 9X20 - 0803980

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kennzeichnungsmatte, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: >10 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 20 mm

Abbildung zeigt die Varianten
PKT und PKE

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	12
GTIN	4017918007874

Technische Daten

Maße

Breite (a)	9 mm
------------	------

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C ... 120 °C

Allgemein

Hinweis	CMS beschriftbar
Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	ABS-PC
Anzahl der Einzelschilder	20
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27149103
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

Kennzeichnungsmatte - PKE 9X20 - 0803980

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>