

Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (30X5)RL - 0800387

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, perforiert, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 1-3,2 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm

Das Bild zeigt die WMS 6,4
(30X10)R-Variante

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356626545

Technische Daten

Maße

Länge (b)	30 mm
Breite (a)	5 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 135 °C

Allgemein

Farbe	weiß
Material Basiselement	Polyolefin
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Polyolefin
Anzahl der Einzelschilder	2000
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

Schrumpfschlauch - WMS 3,2 (30X5)RL - 0800387

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Farbband

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



Drucksystemzubehör

THERMOMARK-ERH 500 - 5146309



Zeichnungen