



Shrink-Kon®

PIG1204-0-D

Flexibler Schrumpfschlauch zur Ummantelung von stark konturierten Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden.

T&B Artikel-Nr.:	PIG1204-0-D
EAN Nummer:	05414363106265
UPC Nummer:	78621059803
Produktbeschreibung:	PIG, sehr flexibler Schrumpfschlauch für stark konturierte Komponenten, dünnwandig, Schrumpfverhältniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90°C, Länge 5.5 m

Technische Daten

Schrumpfschlauch-Typ	PIG
Typ	sehr flexibler Schrumpfschlauch für stark konturierte Komponenten
Wandstärke	dünnwandig
Schrumpfverhältniss	3:1
Schlauchcharakter	einwandig
Beschaffenheit	PE Strahlenvernetztes, modifiziertes Polyolefin
Temperaturbereich	-55°C bis +135°C
Schrumpftemperatur	> +90°C
IP Schutzklasse	IP60
Entflammbarkeitsklasse	selbstverlöschend
Farbe	schwarz
Silikonfrei	ja
Cadmium- und Bleifrei	ja
Durchschlagfestigkeit	20 KV/mm
Chemische Beständigkeit	sehr gut

Zulassungen

MIL Nummer	Erfüllt die Anforderungen nach MIL-DLT-23053 / 5, Klasse 1 und 2
------------	--

Bestellinformationen

Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (Zoll)	1/2
Liefer-Nenngröße Innendurchmesser vor Schrumpfung (mm)	12.7
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)	4

Länge (m)	5.5
VPE	Abrollbox
