

## Kabelmarker-Etikett - WML 22 (25X25)R - 0800078

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Kabeldurchmesser: ≤22 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm

Bild zeigt Variante WML 5  
(25x10)R

### Produkteigenschaften

- ☒ Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden
- ☒ Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird
- ☒ Schnelles und einfaches Handling
- ☒ Beständig gegen Lösungsmittel
- ☒ Die Schutzfolie wird über die Beschriftung gewickelt und schützt diese dauerhaft gegen Verschmutzung und Abrieb
- ☒ Die Kabelmarker-Etiketten bestehen aus einem Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie

### Kaufmännische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Verpackungseinheit</b> | 1             |
| <b>GTIN</b>               | 4046356562102 |

### Technische Daten

#### Maße

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>Länge (b)</b>  | 95,25 mm |
| <b>Breite (a)</b> | 25,4 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

|                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wischbeständigkeit</b>            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                                                                                    |
| <b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | -50 °C ... 110 °C                                                                                              |
| <b>Empfohlene Lagerkonditionen</b>   | 23 °C / 50% relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung bis zur Verarbeitung in Polybeuteln ist zu empfehlen. |

#### Allgemein

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Farbe</b>                               | weiß        |
| <b>Material Basiselement</b>               | Vinylfilm   |
| <b>Inhaltsstoffe</b>                       | silikonfrei |
| <b>Material</b>                            | PVC         |
| <b>Anzahl der Einzelschilder</b>           | 900         |
| <b>Anzahl der Einzelschilder pro Zeile</b> | 3           |
| <b>Kleber</b>                              | Acrylat     |

# Kabelmarker-Etikett - WML 22 (25X25)R - 0800078

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Bedruckbarkeit</b>                                       | Thermotransfer                            |
| <b>Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe</b>               | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| <b>Ergebnis</b>                                             | Prüfung bestanden                         |
| <b>Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation</b>            | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung</b>                  | Prüfung bestanden                         |
| <b>Salznebel Prüfspezifikation</b>                          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| <b>Prüfdauer</b>                                            | 96 h                                      |
| <b>Ergebnis Salznebelprüfung</b>                            | Prüfung bestanden                         |
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation</b> | DIN 50018:1997-06                         |
| <b>Klimastufe</b>                                           | KFW 1,0 S                                 |
| <b>Zyklen</b>                                               | 2                                         |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                        | Prüfung bestanden                         |
| <b>Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation</b>   | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07       |
| <b>Ergebnis</b>                                             | Prüfung bestanden                         |
| <b>Stärke Folie</b>                                         | 50 µm                                     |
| <b>Stärke Klebstoff</b>                                     | 25 µm                                     |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400401 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001530 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001530 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

# Kabelmarker-Etikett - WML 22 (25X25)R - 0800078

Zubehör

**Farbband**

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



---

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>