

Master-Slave Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0239x00052301 (1,5 m Zul.)





- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- 1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker
- Elektronische Schaltautomatik M/S mit Schaltschwelleneinstellung
- Optische Funktionsanzeige für M/S Funktion
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherung



Master-Slave Steckdosenleiste 5-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Schalter: 2-poliger Hauptschalter Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schaltschwelleinstellung: 7-100 W (Master) Eigenverbrauch: < 0,6 W Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0239x00052301 EAN 401209600039 6 VPE 10		462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß