



## Befestigungsschellen wiederlösbar


### • CradleClip

#### Hauptmerkmale

Die vielseitigen, wiederlösbaren Schellen bestehen aus zwei Teilen – der schraubbaren Wiegeschelle und der Spannschlaufe. Durch die flexible und weiche Schlaufe wird das Bündelgut schonend geführt. Ein Ersetzen oder Hinzufügen von Kabeln ist jederzeit möglich.




Befestigungsschellen CradleClip.



Wiegeschellen C1-3

Materialdaten	
Material	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Betriebstemperatur	<b>-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>



Spannschlaufen R1-3

Materialdaten	
Material	<b>Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei</b>
Betriebstemperatur	<b>-35 °C bis +85 °C</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>

#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Länge (L2)	Breite (W)	Breite (W2)	Höhe (H)	Radius (R)	Ø Befestigungsloch (FH)	Material	Farbe
201-10010	<b>C1</b>	25,0	–	12,7	15,5	14,0	6,3	4,8	PA66	Schwarz (BK)
201-10020	<b>C2</b>	35,0	–	12,7	15,5	18,0	11,0	4,8	PA66	Schwarz (BK)
201-10030	<b>C3</b>	48,0	–	12,7	15,5	25,0	17,5	4,8	PA66	Schwarz (BK)
201-20010	<b>R1</b>	16,0	22,0	23,8	–	3,2	–	–	PVC	Schwarz (BK)
201-20020	<b>R2</b>	22,0	29,0	23,8	–	3,2	–	–	PVC	Schwarz (BK)
201-20030	<b>R3</b>	33,0	39,0	23,8	–	3,2	–	–	PVC	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.