

Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5



Design geschützt. / Patent angemeldet.

Technische Daten

Artikelnummer:	1208930	Verpackung:	Anhänger
EAN:	4007123053896	Produktgewicht (ohne Verpackung):	6,8 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	19 cm
Kabellänge:	40 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	28 cm
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5	Produkthöhe (ohne Verpackung):	36,5 cm
Kabelfarbe:	rot	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	6,81 kg
Schutzart (IP):	IP44	Produktlänge (inkl. Verpackung):	19,5 cm
Trommeldurchmesser:	290 mm	Produktbreite (inkl. Verpackung):	29,5 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	37 cm

Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- * Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- * Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- * Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- * RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- * 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- * Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.