

Artikel-Nr.	335-6
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade (100x100) 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (100x100) 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschluss Technik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 100x100 mm / 80x80 mm Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399200182
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,587 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2


ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	63 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Anschluss Technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	100 mm
Bohrlochabstand vertikal	80 mm
Flanschmaß horizontal	100 mm
Bohrlochabstand horizontal	80 mm

a	100 mm
b	100 mm
c	80 mm
d	80 mm
e	50 mm
f	80 mm
g	7 mm
h	85 mm
i	147 mm
j	146 mm
Leitung flexibel	6-16 mm ²
Leitung starr	6-25 mm ²
Kontaktschrauben	200 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
IK-Code *)	IK10



*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser

Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=335-6>