



Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder MBT- und MAT-Serie

- **MK9SST bis 13 mm Bandbreite**

Leicht und ergonomisch konzipiert, ist das MK9SST ein ideales Werkzeug zur Montage von Edelstahlkabelbindern der MBT-/MAT-Serie (siehe Kapitel 1.7). Trotz der Verarbeitung von Edelstahlbindern ermöglicht das MK9SST ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.

Zur leichteren Handhabung ist die Zugkraft mittels Schnellverstellung in zwei Stufen und zusätzlich per Feineinstellung stufenlos regulierbar. So werden Beschädigungen und Einschnürungen des Bündelgutes vermieden. Der Kabelbinder wird automatisch am Kopf abgetrennt, wenn die eingestellte Zugkraft erreicht ist.



MK9SST.

Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder MLT-Serie

- **MTT4 bis 12 mm Bandbreite**

- Geeignet für Metallkabelbinder der MLT-Serie
- Höhe der Zugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens wird vom Bediener bestimmt
- Leicht und einfach zu bedienen



MTT4.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Binderbreite max. (G)	Binderstärke max.	Gewicht (kg)
110-95000	MK9SST	13,0	0,25	0,6
110-95011	Ersatzmesser	–	–	0,01
110-04000	MTT4	12,0	0,7	0,78

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.