

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 4 - 2809225

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 4-polig

Abbildung zeigt die Variante MPB
18/1-6

Produkteigenschaften

- ☒ In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten
- ☒ Praxiserleichtertes Verdrahten aller gängigen Applikationen
- ☒ Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken
- ☒ Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918076290

Technische Daten

Maße

Höhe	73 mm
------	-------

Allgemein

Nennstrom I_N	100 A
Material Gehäuse	Kunststoff
Bauform	Kammbrücke
Polzahl	4
Farbe	grau

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140299
eCl@ss 4.1	27140299
eCl@ss 5.0	27140202
eCl@ss 5.1	27140202
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 4 - 2809225

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Zeichnungen

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 4 - 2809225

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>