

## Leitermarker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) - 0818182

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: Aufclipsen, Kabeldurchmesser: 2,8-4,4 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5,5 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMC ... bietet Marker für die unverlierbare Beschriftung von Steuerleitungen bis hin zu Mantelleitungen großer Durchmesser
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4046356133517 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Breite (a) | 15 mm |
|------------|-------|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C           |

#### Allgemein

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Farbe                                                | weiß                                      |
| Inhaltsstoffe                                        | silikon- und halogenfrei                  |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94                       | V2                                        |
| Material                                             | PA                                        |
| Anzahl der Einzelschilder                            | 15                                        |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile                  | 3                                         |
| Bedruckbarkeit                                       | Tintenstrahldruck                         |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe               | VW PV 3.10.7:2005-02                      |
| Ergebnis                                             | Prüfung bestanden                         |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation            | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung                  | Prüfung bestanden                         |
| Salznebel Prüfspezifikation                          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                 |
| Prüfdauer                                            | 96 h                                      |
| Ergebnis Salznebelprüfung                            | Prüfung bestanden                         |
| Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation | in Anlehnung an DIN 50018:2013-05         |

## Leitermarker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) - 0818182

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Klimastufe</b>                                         | AHT 1,0 S                           |
| <b>Zyklen</b>                                             | 2                                   |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                      | Prüfung bestanden                   |
| <b>Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation</b> | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| <b>Ergebnis</b>                                           | Prüfung bestanden                   |

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400401 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001530 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

### Zubehör

#### Magazin

P1 UC-MAG 2 - 5146082



### Zeichnungen

