

Kabelmarker - WMTB (24X8)R - 0816278

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥6 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 8 mm

Bild zeigt Variante WMTB
(35x15)R

Produkteigenschaften

- ☒ Hergestellt aus hochwertiger Polyesterfolie
- ☒ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Leitermarker individuell nach Ihren Vorgaben
- ☒ Der Marker besitzt zwei Befestigungsösen durch die er mit Kabelbindern PKB ... am Leiter befestigt wird

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356125734

Technische Daten

Maße

Länge (b)	23 mm
Breite (a)	17 mm

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C

Allgemein

Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	4000
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103

Kabelmarker - WMTB (24X8)R - 0816278

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Farbband

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>