

## Einsteckstreifen - PABL 15X4 - 0808260

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Plotter, perforiert, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

### Produkteigenschaften

- ✓ Für die Beschriftung mit dem Laserdrucker stehen PABL ... - Bögen zur Verfügung
- ✓ Bedruckbar mit CMS-P1-PLOTTER und Officedruckern

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10            |
| GTIN               | 4017918171544 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |       |
|------------|-------|
| Breite (a) | 15 mm |
|------------|-------|

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Wischbeständigkeit            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C                       |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. |

#### Allgemein

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hinweis                                   | Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren |
| Farbe                                     | weiß                                          |
| Inhaltsstoffe                             | silikon- und halogenfrei                      |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94            | V0                                            |
| Material                                  | Polyester                                     |
| Anzahl der Einzelschilder                 | 360                                           |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile       | 12                                            |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe    | VW PV 3.10.7:2005-02                          |
| Ergebnis                                  | Prüfung bestanden                             |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06     |
| Prüfdauer                                 | 96 h                                          |
| Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung       | Prüfung bestanden                             |
| Salznebel Prüfspezifikation               | DIN EN 60068-2-11:2000-02                     |
| Ergebnis Salznebelprüfung                 | Prüfung bestanden                             |

# Einsteckstreifen - PABL 15X4 - 0808260

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kondenswasser-Wechselklima mit SO<sub>2</sub> Prüfspezifikation</b> | DIN 50018:1997-06 |
| <b>Klimastufe</b>                                                      | KFW 1,0 S         |
| <b>Zyklen</b>                                                          | 2                 |
| <b>Ergebnis Kondenswasserprüfung</b>                                   | Prüfung bestanden |
| <b>Stärke Folie</b>                                                    | 135 µm            |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 24190219 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27149103 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27141137 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27141137 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 2.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 3.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC001530 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001530 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121410 |

## Zeichnungen