


www.b-lite.hamburg

L-LUX STANDARD – BR 554 030



Exklusive LED-Scheibenleuchte in modernem Design, als Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 - Montageart Deckeneinbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, (RAL 9003)
 - Piktogrammscheibe aus PMMA
 - Piktogrammfolien aus Polycarbonat
 - Erkennungsweite 27 Meter
 - inkl. 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über eine mehrfarbige Status-LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine mehrfarbige Status-LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
 - Netzspannung 230V AC – 50-60 Hz
 - Leistungsaufnahme 3,1 W
 - Leuchtmittel einschließlich 24 x LED
 - Schutzart IP 40
 - Schutzklasse I
 - LiFePO4 Akku 3,2 V / 1500 mAh
 - Betriebsdauer 1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)
 - Abmessungen (L x H x T) 335 x 187 x 93 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 313 x 70 mm
- Fabrikat: b-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BR 554 030