



Verarbeitungswerkzeuge > Handcrimpzangen



Werkzeugqualität: Premium-Crimpwerkzeuge
Ratschenkonfiguration: Nicht lösbar, nicht einstellbar
Matrizensatztyp: Fest im Werkzeug
Spezifikationstyp: TE Produktspezifikation (114-)
TE Zertifizierung: Nein

Eigenschaften

Kontaktmerkmale

Kontaktgröße	Größe 12, Größe 16, Größe 20
--------------	------------------------------

Weitere

Crimpform – Crimphülsentyp	Geschlossene Hülse – 4 Indent
Werkzeugqualität	Premium-Crimpwerkzeuge
Ratschenkonfiguration	Nicht lösbar, nicht einstellbar
Matrizensatztyp	Fest im Werkzeug
Spezifikationstyp	TE Produktspezifikation (114-)
TE Zertifizierung	Nein
Antriebsart	Manuell
Werkzeugtyp	4 Indent-Handwerkzeug

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Außerhalb des Geltungsbereichs
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2024 (241)



Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile

 TE Teilennr.: CAT-D48-ST273 DEUTSCH Kontakte	 TE Teilennr.: 9-2370714-1 CU ALLOY,SHIELD ASSY,CONN HSG, DATA DT	 TE Teilennr.: 4060-002-12141 PIN, SOLID, SIZE 12, 12-14AWG, NI	 TE Teilennr.: 4060-001-16141 PIN, SOLID, SIZE 16, 16-18AWG, NI
---	---	---	---

Kunden kauften auch diese Produkte

 TE Teilennr.:1-480510-0 04P .140 MNL PLUG NAT	 TE Teilennr.:0462-201-20141 DEUTSCH Kontakte	 TE Teilennr.:K1161460 Emergency Switch ES-2011-T321-030C 907	 TE Teilennr.:114010-ZZ EXT TOOL, SIZE 12, 12 AWG, N, YEL 907
--	---	---	---



Dokumente

Produktzeichnungen

CRIMP TOOL, HAND

Englisch

Datenblätter/Katalogseiten

Bottoming Dies

Englisch

CONNECTOR SELECTOR

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch