

UGSK/S + GS

Artikelnummer: 0313085



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0313085>

Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss,
Querschnitt: 0,5 mm²- 10 mm², Breite: 8,2 mm, Montageart: NS
35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 001681
Verkaufsgruppe	A051
VPE	50 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 461 (CL1-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Maße

Länge	61 mm
Breite	8,2 mm
Höhe NS 35/7,5	53,5 mm
Höhe NS 35/15	61 mm
Höhe NS 32	58,5 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	41 A
Nennspannung U_N	500 V

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	11 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Approbationen



Approbationen

GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
0305828	DSBJ- 8/13-GSK/S	Querverbinder-/Brücke, Farbe: silberfarben
0202154	EB 2- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau
0202141	EB 3- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau
0202138	EB 10- 8	Einlegebrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau
0305174	FB 10- GSK/S	Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
0305116	GS-GSK/S	Gleitsteg, Farbe: silberfarben
0305239	SBJ 2- 8/13-GSK/S	Schaltbrücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Markierung		
1007235	SBS 8:UNBEDRUCKT	Kennzeichnungskarten für Reihenklemmen, Farbe: weiß
1050512	ZB 8:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben

Montage

0304227	ATS-GSK	Abteilungstrennscheibe, Länge: 59,5 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 58 mm, Farbe: grau
3022218	CLIPFIX 35	Schnellmontage-Endhalter, für 35 mm NS 35/7,5 oder NS 35/15 Tragschiene, bestückbar mit Zackband ZB 8 und ZB 8/27, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
0304023	D-UGSK	Abschlussdeckel, Länge: 61 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2000 mm
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0305226	STSL-GSK	Trennscheibe, Breite: 0,8 mm, Farbe: grau
0305213	STSR-GSK	Trennscheibe, Breite: 0,8 mm, Farbe: grau
0304214	TS-GSK	Trennscheibe, Länge: 61 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: grau

Stecker/Adapter

0311540	KSS 8	Kurzschlussstecker, Polzahl: 2, Farbe: schwarz
3000735	KSSI 4-8	Kurzschlussstecker, Polzahl: 4, Farbe: schwarz


0305297	PSB 3,5/8,5/6	Prüfsteckerbuchse, Farbe: silberfarben
0305381	PSBJ-GSK/S BK	Prüfsteckerbuchse, Farbe: schwarz
0305336	PSBJ-GSK/S BU	Prüfsteckerbuchse, Farbe: blau
0305394	PSBJ-GSK/S FARBLOS	Prüfsteckerbuchse, Farbe: farblos
0305352	PSBJ-GSK/S GN	Prüfsteckerbuchse, Farbe: grün
0305378	PSBJ-GSK/S GY	Prüfsteckerbuchse, Farbe: grau
0305323	PSBJ-GSK/S RD	Prüfsteckerbuchse, Farbe: rot
0305365	PSBJ-GSK/S VT	Prüfsteckerbuchse, Farbe: violett
0305310	PSBJ-GSK/S WH	Prüfsteckerbuchse, Farbe: weiß
0305349	PSBJ-GSK/S YE	Prüfsteckerbuchse, Farbe: gelb

Werkzeug

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
---------	-----------------	---

Zeichnungen

Schaltplan



- 1 = Deckel
- 2 = Feste Brücke
- 3 = Gleitsteg
- 4 = Schaltbrücke für 2 Klemmen
- 5 = Doppelschaltbrücke
- 6 = Trennscheibe
- 7 = Spezial-Trennscheibe, mit Ausschnitt links oben
- 8 = Spezial-Trennscheibe, mit Ausschnitt rechts oben
- 9 = Abteilungstrennscheibe
- 10 = Zackband
- 11 = Schraubendreher

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten