

Trennleiste - CT 10-TL - 2765356

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



LSA-PLUS-Trennleiste zur Aufnahme der Schutzmodule CTM und CT 10. Ausführung: 10 Doppeladern, Maß A: 124 mm.

Produkteigenschaften

- ✓ LSA-PLUS-Trennleiste
- ✓ Zur Aufnahme der Schutzstecker CT und CTM

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918066253

Technische Daten

Maße

Höhe	22 mm
Breite	124 mm
Tiefe	53 mm

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grau
Montageart	auf LSA-PLUS-Montagebügel
Bauform	LSA-PLUS-Modul

Anschlussdaten

Anschlussart IN	Schneidklemme
Anschlussart OUT	Schneidklemme

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807

Trennleiste - CT 10-TL - 2765356

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails

 GOST
--

Zeichnungen

Trennleiste - CT 10-TL - 2765356

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>