




# Honeywell

## Turmventilator

### HO-5500RE

Praktisches, platzsparendes und modernes Design.

Maximale Luftzirkulation durch oszillierende Front.



- ✓ Benutzerfreundliche Tasten mit LED Display
- ✓ Großer Abdeckungsbereich durch oszillierende Front ohne Sicherheitsbedenken, da das Motorgehäuse stabil bleibt
- ✓ Zeitschaltuhr zur Programmierung des Ventilators für bis zu 4 Stunden
- ✓ 3 Schaltstufen für dauerhaften Komfort
- ✓ 3 unterschiedliche Programme, perfekt für alle persönlichen Präferenzen: Standard, Natur (natürliche Brise durch Simulation unterschiedlicher Windstärken) und Nachtruhe (abnehmende Windstärke)
- ✓ «Unsichtbares» Fach integriert die Infrarot Fernbedienung in den Ventilator
- ✓ Seitenleise aus Aluminium für soliden Stand

#### Technische Informationen HO-5500RE

Artikel - EU Stecker	HO-5500RE4	4022167 550 118
Anschlußwert	Watts	40
Spannung / Frequenz	V/~Hz	220-240/50
Schaltstufen		3
Luftdurchsatz	ca. m <sup>3</sup> /min.	25/32/40
Lautstärke	ca. db(A)	52
Farbe		silber/schwarz
Maße Gerät	L x B x H	30.5 x 30.5 x 103.5 cm
Gewicht Gerät	ca. kg	5.2
Maße Einzelkarton	L x B x H	21 x 22.5 x 105.8 cm
Gewicht Einzelkarton	ca. kg	5.8
Menge Verpackungseinheit		2
Maße Masterkarton	L x B x H	43.5 x 24 x 108.5 cm
Container Menge	20'/40'/40'HQ	490/1020/1232

Spezifikation und Ausführung können zwecks Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• HO-5500RE - 09/2007

## 3 Jahre Garantie



Kaz Europe SA  
Healthcare & Home Comfort Products  
Av. de Gratta-Paille 2  
1018 Lausanne - Switzerland

Phone +41 21 644 01 10  
Fax +41 21 644 01 11  
e-mail info-europe@kaz.com  
Web www.kaz.com www.kaz-europe.com