


### SIKU 100/125/150 AZ-serie

- FÜR DIE ENTLÜFTUNG KLEINER UND MITTLERERE RÄUME
- FÜR WAND UND DECKENMONTAGE
- EINFACHE BEFESTIGUNG DURCH MITGELIEFERTE SCHRAUBEN
- GEHÄUSE AUS HOCHWERTIGEM ABS-PLASTIC
- ZUR MONTAGE IN ROHRE DM 100 MM (125 AZ- 125 mm, 150 AZ- 150 mm)
- AUTOMATISCHE JALOUSIE (THERMOSCHALTER)
- GERÄUSCHARMER 7-BLATT PROPELLER
- LIEFERBAR MIT NACHLAUFRELAIS (TYPE: VENTILATOR 100 AZ-T)
- NACHLAUFRELAIS STUFENLOS EINSTELLBAR VON 2 - 23 MINUTEN
- LIEFERBAR MIT TIMER UND HYDROSTAT (STUFENLOS EINSTELLBAR 50-90 % (AZTH))




Abmessungen, mm

Type	a	b	c	D	e
100 AZ	166	150	90	100	30
125 AZ	186	173	98	125	30
150 AZ	210	195	114	150	30

#### Technische Daten 100/125/150 AZ serie

Type	Volt, bei 50 Hz	Leistung	Ampere	Umdrehungen/Minute	Förderleistung, m <sup>3</sup> /h	Druck, Pascal	Geräuschpegel, DB(A) 3m	Gewicht, kg
100 AZ	220-240	20	0,085	2300	98	35	34	0,61
125 AZ	220-240	22	0,100	2400	185	55	35	0,75
150 AZ	220-240	26	0,130	2400	295	80	41	0,92



- ① 100
- ② 125
- ③ 150

