

Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Gleitstegklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² -10 mm² , AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produkteigenschaften

- Messeinrichtungen oder Schutzrelais können individuell mit Hilfe der Brücken und Gleitstege zugeschaltet werden
- Hierzu werden die Gleitstege je nach Schaltungsaufgabe mit der Schaltbrücke kontaktiert

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918001681

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	41 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Länge	61 mm
Breite	8,2 mm
Höhe NS 35/7,5	53,5 mm
Höhe NS 35/15	61 mm
Höhe NS 32	58,5 mm

Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	11 mm
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141127
eCl@ss 6.0	27141127
eCl@ss 7.0	27141127
eCl@ss 8.0	27141127

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
----------	----------

Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Prüfsteckerbuchse

PSB 3,5/8,5/6 - 0305297



PSBJ-GSK/S FARBLOS - 0305394



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

PSBJ-GSK/S WH - 0305310



PSBJ-GSK/S RD - 0305323



PSBJ-GSK/S BU - 0305336



PSBJ-GSK/S YE - 0305349



PSBJ-GSK/S GN - 0305352



PSBJ-GSK/S VT - 0305365



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

PSBJ-GSK/S GY - 0305378



PSBJ-GSK/S BK - 0305381



Abschlussdeckel

D-UGSK - 0304023



Kurzschlussstecker

KSSI 4-8 - 3000735



KSS 8 - 0311540



Trennplatte

Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

STSL-GSK - 0305226



TS-GSK - 0304214



Abteilungstrennplatte

ATS-GSK - 0304227



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

UC-TM 8 - 0818072



UCT-TM 8 - 0828740



Schraubwerkzeug

SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Brücke

FB 10- GSK/S - 0305174



EB 2- 8 - 0202154



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

EB 3- 8 - 0202141



EB 10- 8 - 0202138



GS-GSK/S - 0305116



DSBJ- 8/13-GSK/S - 0305828



SBJ 2- 8/13-GSK/S - 0305239



EB 4- 8 - 0202142



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

ZB 8 CUS - 0825011



UC-TM 8 CUS - 0824597



UCT-TM 8 CUS - 0829616



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Zubehör

E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413




Zeichnungen

Schaltplan



Gleitstegklemme - UGSK/S + GS - 0313085

Schaltplan



1 = Deckel
2 = Feste Brücke
3 = Gleitsteg
4 = Schaltbrücke für 2 Klemmen
5 = Doppelschaltbrücke
6 = Trennscheibe
7 = Spezial-Trennscheibe, mit Ausschnitt links oben
8 = Spezial-Trennscheibe, mit Ausschnitt rechts oben
9 = Abteilungstrennscheibe
10 = Zackband
11 = Schraubendreher

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>