

Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsklemme, ohne Sicherungsstecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 500 V, Breite: 10,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten USIG und ST1-SILED 24

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918010133

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Nennstrom I _N	10 A
Nennspannung U _N	500 V (als Sicherungsklemme)
Nennspannung U _N	500 V (als Trennklemme)
Offene Seitenwand	nein

Maße

Breite	10,2 mm
Länge	61 mm
Höhe NS 35/7,5	51,6 mm
Höhe NS 35/15	59,1 mm

Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Technische Daten

Maße

Höhe NS 32	59,1 mm
------------	---------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	16 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	16 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	13 mm
Lehrdorn	A5
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116

Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approbationen

CSA / UL Recognized / GOST / BV / PRS / GOST / BV /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	40 A
mm²/AWG/kcmil	24-8

UL Recognized 		
Usegroups	C	
Nennspannung UN	600 V	
Nennstrom IN	40 A	
mm²/AWG/kcmil	18-8	

GOST 

Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Approbationen

BV

PRS



Zubehör

Sicherung

ST-SI - 0920229



ST 1-SILED 24 - 0920384



ST-SILED 24 - 0920452



ST 1-SILA 250 - 0920397



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

ST 1-SI - 0920326



ST-SILA250 - 0920287



ST 1-SI - 0920326



ST 1-SILED 24 - 0920384



ST 1-SILA 250 - 0920397



Stecker

Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

ST-T - 0920216



ST-T - 0920216



Abteilungstrennplatte

ATS-GSK - 0304227



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS10:UNBEDRUCKT - 1007248



ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



Brücke

EB 2-10 - 0203153



EB 10-10 - 0203137



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Zubehör

UCT-TM 10 CUS - 0829623



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



Sicherungsklemme - USIG - 0920083


Zubehör

E/UK 1 - 1201413




Zeichnungen

Schaltplan



Sicherungsklemme - USIG - 0920083

Schaltplan



1 = Abteilungstrennscheibe 2 = Einlegebrücke

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>