

Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



1-stöckige Klemme mit einseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau

Produkteigenschaften

- ✓ Für die Grundaufgabe der Potenzialverzweigung sind diese Zwillings-Reihenklemmen konstruiert
- ✓ Auf der Schaltschrankseite sind zwei unabhängige Leiteranschlüsse nutzbar
- ✓ Universalfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen
- ✓ Problemloser Anschluss von Leitern die in Art und Querschnitt sehr unterschiedlich sind
- ✓ Brückbar in Klemmenmitte, auch mit benachbart angereihten Durchgangsklemmen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918052447

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	3
Farbe	blau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Belastungsstrom maximal	32 A (bei 4 mm ² Leiterquerschnitt)
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	32 A (Der maximale Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.)
Nennspannung U _N	500 V (Bei festgezogenen Klemmschrauben)

Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Technische Daten

Allgemein

Offene Seitenwand	ja
-------------------	----

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	50,5 mm
Höhe NS 35/7,5	47 mm
Höhe NS 35/15	54,5 mm
Höhe NS 32	52 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	24
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	4 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Technische Daten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GL / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

ATEX 	
Nennspannung UN	275 V
Nennstrom IN	32 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-4

UL Recognized 	
Nennspannung UN	150 V

Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Approbationen

Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

cULus Recognized 	
--	--

CSA 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	22-10

	
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	35 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

	
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	35 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

GOST 	
--	--

Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Approbationen

GL



Zubehör

Abschlussdeckel

D-UK 5-TWIN BU - 1923050



D-UK 5-TWIN - 1923034



UK 5-TWIN BU DECKELSEGMENT - 1953033



Warnschild bedruckt

Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

WS 5- 6 - 1004403



WS 4- 6 - 1004209



WS 3- 6 - 1004115



Brücke

FB-150 METER - 0201595



LB 10-6 GY - 0202358



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

LB 100-6 GY - 0202345



LB 100-6 RD - 0202316



LB 100-6 BU - 0202303



LB 10-6 RD - 0202293



LB 10-6 BU - 0202280



FBI 100- 6 - 0201650



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

FBI 10- 6 - 0203250



FBI 20- 6 - 0201867



EB 3- 6 - 0201142



EB 2- 6 - 0201155



EB 10- 6 - 0201139



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

USBRJ 2-7 - 2305538



USBR 2-7 - 2303239



Kurzschlussstecker

KSS 6 - 0301547



KSS 3- 6 - 0309523



Prüfstecker

PS-UK 2,5 B/Z-6 - 3001239



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

PS-UK 2,5 B/E - 3001132



RPS - 0201647



Trennplatte

TS-K - 1302215



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Isolierhülse

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



Durchgangsklemme - UK 5-TWIN BU - 1923047

Zubehör

E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304



PSB 3/10/4 - 0601292



Zeichnungen

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>