

Durchführungsklemme - VDFK 6/K GNYE - 0711069

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Lötanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 10, Breite: 10 mm, Farbe: grün-gelb

Abbildung zeigt die Variante VDFK 6/K in der Farbe grau

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918105518

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grün-gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I _N	57 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	nein
Polzahl	1

Maße

Breite	10 mm
--------	-------

Anschlussdaten

Anschlussseite	außen
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	10 mm ²

Durchführungsklemme - VDFK 6/K GNYE - 0711069

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	8
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A5
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm
Anschlussseite	innen
Anschlussart	Lötanschluss

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141134
eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27141134
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
----------	----------

Durchführungsklemme - VDFK 6/K GNYE - 0711069

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECEx CB Scheme / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	50 A
mm²/AWG/kcmil	26-8

UL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	26-8

KEMA-KEUR 	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

Durchführungsklemme - VDFK 6/K GNYE - 0711069

Approbationen


cUL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	26-8

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	6

cULus Recognized  US	
---	--


Zeichnungen

Bohrplan



Durchführungsklemme - VDFK 6/K GNYE - 0711069

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>