

## SPDB 2,5/ 1-M

Artikelnummer: 3043226

Abbildung zeigt Varianten des Steckers SPDB 2,5/1-... in verschiedenen Farben



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3043226>

Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

### Kaufmännische Daten

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN (EAN)          | <br>4 017918 895082 |
| Verkaufsgruppe      | A671                                                                                                   |
| VPE                 | 50 stk.                                                                                                |
| Zolltarif           | 85366990                                                                                               |
| Katalogseitenangabe | Seite 343 (CL1-2011)                                                                                   |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Produktbeschreibung

Steckerelement mittig, Gehäuse links mit Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel

## Technische Daten

## Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 5,2 mm  |
| Länge  | 32,7 mm |
| Höhe   | 39 mm   |

## Technische Daten

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Belastungsstrom maximal     | 24 A (bei 2,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt) |
| Bemessungsstoßspannung      | 6 kV                                             |
| Verschmutzungsgrad          | 3                                                |
| Überspannungskategorie      | III                                              |
| Isolierstoffgruppe          | I                                                |
| Anschluss gemäß Norm        | IEC 61984                                        |
| Nennstrom I <sub>N</sub>    | 24 A                                             |
| Nennspannung U <sub>N</sub> | 500 V                                            |
| Offene Seitenwand           | nein                                             |
| Polzahl                     | 1                                                |

## Anschlusssdaten

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min                                                 | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr max                                                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt flexibel min                                              | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max                                              | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min                                             | 28                   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max                                             | 12                   |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min           | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max           | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussart                                                                | Zugfederanschluss    |
| Abisolierlänge                                                              | 10 mm                |
| Lehrdorn                                                                    | A3                   |

## Approbationen



Approbationen

BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, LR, RS, UL, VDE-PZI

## Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|---------|-------------|--------------|
|---------|-------------|--------------|

### Brücken

|         |          |                                      |
|---------|----------|--------------------------------------|
| 3030161 | FBS 2-5  | Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot  |
| 3030174 | FBS 3-5  | Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot  |
| 3030187 | FBS 4-5  | Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot  |
| 3030190 | FBS 5-5  | Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot  |
| 3030213 | FBS 10-5 | Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot |
| 3030226 | FBS 20-5 | Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: rot |

### Markierung

|         |                        |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051993 | B-STIFT                | Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm       |
| 0811228 | X-PEN 0,35             | Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm |
| 0808671 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN | Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Farbe: weiß                                            |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT       | Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß                             |

### Montage

|         |          |                                                                                      |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040562 | PDZ/2    | Zugentlastung, Länge: 3 mm, Breite: 9,6 mm, Höhe: 23 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz  |
| 3040575 | PDZ/4    | Zugentlastung, Länge: 3 mm, Breite: 19,9 mm, Höhe: 23 mm, Polzahl: 4, Farbe: schwarz |
| 3040559 | PR       | Verrastung, Polzahl: 1, Farbe: orange                                                |
| 3040630 | PR/2     | Verrastung, Polzahl: 2, Farbe: orange                                                |
| 3040614 | PRZ      | Verrastung, Polzahl: 2, Farbe: orange                                                |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Schirmanschlussschelle, Farbe: schwarz                                               |


3040601

PSH 5-10


Schirmanschlussschelle, Farbe: schwarz

## Zeichnungen


### Diagramm




Deratingkurve für ST 2,5/ 1P, ST 2,5/ 2P, ST 2,5-TWIN/ 1P und für alle Steckervarianten SP... .




Deratingkurve für ST 2,5-TWIN-MT/1P, ST 2,5-TWIN-TG/1P und für alle Steckervarianten SP... .



Deratingkurve für ST 2,5-QUATTRO/2P, ST 2,5-QUATTRO/4P und für alle Steckervarianten SP... .



Deratingkurve für STTB 2,5/ 2P, STTB 2,5/ 2P-PV und für alle Steckervarianten SP... .




Deratingkurve für ST 2,5-4L/1P, ST 2,5-4L/2P und für alle Steckervarianten SP... .

#### Schaltplan



#### Schemazeichnung



**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten