
Auszug aus dem Online-Katalog

HV M10/1

Artikelnummer: 3049408



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049408

Hochstrom-Verbinder, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 6 mm² - 120 mm², AWG 10 - 250 kcmil, Breite: 32 mm, Höhe: 73,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 046356 184076
Verkaufsgruppe	A006
VPE	10 stk.
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 381 (CL1-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 23.01.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Länge	67 mm
Breite	32 mm
Höhe NS 35/7,5	76 mm
Höhe NS 35/15	83,5 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	269 A
Nennspannung U_N	1000 V

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	6 mm²
Leiterquerschnitt starr max	120 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	120 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	10
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	250 kcmil
Anschlussart	Bolzenanschluss
Schraubengewinde	M10
Bolzendurchmesser	10 mm
Anzugsdrehmoment min	10 Nm
Anzugsdrehmoment max	20 Nm

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3049466	HV M10/1-VS 2	Verbindungselement, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
3049479	HV M10/1-VS 3	Verbindungselement, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten