

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schutzleiter-Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12,
Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: NS
35/15, NS 35/7,5

Produkteigenschaften

- ☒ Potenzialführung auf zwei Etagen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356306225

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grün/gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	71,5 mm
Höhe NS 35/7,5	47,5 mm
Höhe NS 35/15	55 mm
Deckelbreite	2,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Zugfeder- / Steckanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Wert	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Wert	0,14 mm ²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / LR / GL / BV / DNV / IECCE CB Scheme / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Approbationen

CSA 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	28-12

UL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	28-12

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	0.2-4

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	28-12

GOST 	
--	--

LR

GL

BV

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Approbationen

DNV

IECEE CB Scheme 

Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-4



cULus Recognized 

Zubehör

Flansch

STTB 2,5/2P-F - 3061169



STTB 2,5/2P-FS - 3061428



Documentation

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Zubehör

ST-IL - 3039900



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Zubehör

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Klemmenmarker unbeschriftet

Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Zubehör

ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



UC-TMF 5 - 0818153



UCT-TMF 5 - 0828744



Klemmenmarker beschriftet

ZBF 5 CUS - 0825025



UC-TMF 5 CUS - 0824638



Schutzleiter-Doppelstockklemme - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915

Zubehör

UCT-TMF 5 CUS - 0829658



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>