# Grundleiste - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 GY - 1783135

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Abbildung zeigt die Variante
MSTBVA 2,5/5-G-5,08 AU

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| **Verpackungseinheit** | 50 |
| **GTIN** | 4017918215644 |

## Technische Daten

### Maße

| | |
|---|---|
| **Rastermaß** | 5,08 mm |
| **Maß a** | 20,32 mm |
| **Stiftabmessungen** | 1 x 1 mm |
| **Bohrlochdurchmesser** | 1,4 mm |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Artikelfamilie** | MSTBVA 2,5/..-G |
| **Isolierstoffgruppe** | IIIa |
| **Bemessungsstoßspannung (III/3)** | 4 kV |
| **Bemessungsstoßspannung (III/2)** | 4 kV |
| **Bemessungsstoßspannung (II/2)** | 4 kV |
| **Bemessungsspannung (III/3)** | 250 V |
| **Bemessungsspannung (III/2)** | 320 V |
| **Bemessungsspannung (II/2)** | 400 V |
| **Anschluss gemäß Norm** | EN-VDE |
| **Nennstrom $I_N$** | 12 A |
| **Belastungsstrom maximal** | 12 A |
| **Isolierstoff** | PBT |
| **Brennbarkeitsklasse nach UL 94** | V0 |
| **Farbe** | grau |
| **Polzahl** | 5 |

# Grundleiste - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 GY - 1783135

## Klassifikationen

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| **eCl@ss 4.0** | 272607xx |
| **eCl@ss 4.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.0** | 27260701 |
| **eCl@ss 5.1** | 27260701 |
| **eCl@ss 6.0** | 27260704 |
| **eCl@ss 7.0** | 27440402 |
| **eCl@ss 8.0** | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 3.0** | EC001121 |
| **ETIM 4.0** | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| **UNSPSC 6.01** | 30211810 |
| **UNSPSC 7.0901** | 39121409 |
| **UNSPSC 11** | 39121409 |
| **UNSPSC 12.01** | 39121409 |
| **UNSPSC 13.2** | 39121409 |

## Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / CCA / cULus Recognized /

### Approbationsdetails

**CSA**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Nennspannung UN | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN | 12 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**UL Recognized**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Nennspannung UN | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN | 12 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

# Grundleiste - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 GY - 1783135

## Approbationen

**VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

| | |
|---|---|
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**cUL Recognized**

| Usegroups | B | D |
|---|---|---|
| Nennspannung UN | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN | 12 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | | |

**IECEE CB Scheme**

| | |
|---|---|
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**CCA**

| | |
|---|---|
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN | 12 A |
| mm²/AWG/kcmil | |

**cULus Recognized**

## Zubehör

### Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



# Grundleiste - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 GY - 1783135

## Zubehör

**Klemmenmarker beschriftet**

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



**Klemmenmarker unbeschriftet**

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



**Blindstopfen**

MSTB-BL - 1755477



## Zubehör

SK 5,08/3,8:SO - 0805085



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com