

Steckdose - EM-DUO 120/15 - 5600461

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schienenmontable Doppelsteckdose, zur Montage auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715, Gehäusefarbe: weiß, mit Schraubanschluss, Ländervariante: USA



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918929930

Technische Daten

Maße

Breite	83 mm
Höhe	134 mm
Tiefe	49 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Nennspannung U_N	125 V AC
Nennstrom I_N	15 A
Material Kontakt	CuZn37
Ländertypisch verwendbar in	USA
Farbe	elfenbein
Isolierstoff	PVC 94 V0
Normen/Bestimmungen	UL 508
Normen/Bestimmungen	CSA 22.2

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	30

Steckdose - EM-DUO 120/15 - 5600461

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27142305
eCl@ss 4.1	27142305
eCl@ss 5.0	27143412
eCl@ss 5.1	27143412
eCl@ss 6.0	27143412
eCl@ss 7.0	27440519
eCl@ss 8.0	27440519

ETIM

ETIM 2.0	EC001325
ETIM 3.0	EC001325
ETIM 4.0	EC001663
ETIM 5.0	EC001663

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211806
UNSPSC 7.0901	39121406
UNSPSC 11	39121406
UNSPSC 12.01	39121406
UNSPSC 13.2	39121406

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed /

Approbationsdetails

UL Listed 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	15 A
mm²/AWG/kcmil	30-10

Steckdose - EM-DUO 120/15 - 5600461

Approbationen


cUL Listed 	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	15 A
mm ² /AWG/kcmil	30-10

cULus Listed 	
--	--

Zeichnungen


Steckdose - EM-DUO 120/15 - 5600461

Anschlusszeichnung



Steckdose - EM-DUO 120/15 - 5600461


Maßzeichnung



Vorderansicht

Steckdose - EM-DUO 120/15 - 5600461


Maßzeichnung



Seitenansicht

Steckdose - EM-DUO 120/15 - 5600461

Maßzeichnung



Untersicht

Schaltplan

