Hochstrom-Verbinder - HV M10/1 - 3049408

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Hochstrom-Verbinder, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 6 mm² - 120 mm², AWG: 10 - 250 kcmil, Breite: 32 mm, Höhe: 73,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Produkteigenschaften

- Umfangreiches, ergänzendes Zubehör
- Für den Anschluss von bis zu vier Leitern

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356184076

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	269 A
Nennspannung U_N	1000 V
Offene Seitenwand	nein

Maße

Länge	67 mm
Breite	32 mm
Höhe	73,5 mm
Höhe NS 35/7,5	76 mm
Höhe NS 35/15	83,5 mm

Hochstrom-Verbinder - HV M10/1 - 3049408

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	6 mm²
Leiterquerschnitt starr max	120 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	120 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	10
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	250 kcmil
Schraubengewinde	M10
Anzugsdrehmoment min	10 Nm
Anzugsdrehmoment max	20 Nm
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschluss gemäß Norm	DIN 46234
Querschnitt min.	6 mm²
Querschnitt max.	120 mm²
Bolzendurchmesser	10 mm
Anzugsdrehmoment min	10 Nm
Anzugsdrehmoment max	20 Nm
Anschluss gemäß Norm	DIN 46235
Querschnitt min.	10 mm²
Querschnitt max.	95 mm²
Bolzendurchmesser	10 mm
Anzugsdrehmoment min	10 Nm
Anzugsdrehmoment max	20 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

Hochstrom-Verbinder - HV M10/1 - 3049408

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST / CSA / CSAus / GOST / cCSAus /

Approbationsdetails

GOST

CSA

Nennspannung UN	1000 V
Nennstrom IN	220 A
mm²/AWG/kcmil	0

CSAus

Nennspannung UN	1000 V
Nennstrom IN	220 A
mm²/AWG/kcmil	0

cCSAus

Zubehör

Brücke

Hochstrom-Verbinder - HV M10/1 - 3049408

Zubehör

HV M10/1-VS 2 - 3049466



HV M10/1-VS 3 - 3049479



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Hochstrom-Verbinder - HV M10/1 - 3049408

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Hochstrom-Verbinder - HV M10/1 - 3049408

Zubehör

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com