

Grundleiste - DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 - 1899281

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Produkteigenschaften

- ☒ Außen Steckanschluss für die entsprechenden MSTB 2,5- bzw. FKC 2,5-Stecker
- ☒ Innen mit horizontalem bzw. vertikalem Lötanschluss
- ☒ Abdichtung des Gehäuseinneren gegen Staub mit beiliegender Dichtung
- ☒ Grundgehäuse zur Montage in einer Geräte-/Gehäusewand
- ☒ Montage von der Geräteinnenseite durch die Gehäusewand

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918186302

Technische Daten

Maße

Länge	12 mm
Rastermaß	5,08 mm
Maß a	5,08 mm

Allgemein

Artikelfamilie	DFK-MSTBVA 2,5/...-GF
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A
Isolierstoff	PBT

Grundleiste - DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 - 1899281

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	grün
Polzahl	2

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / GOST / IECCEB Scheme / GOST / CCA /

Approbationsdetails

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

Grundleiste - DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 - 1899281

Approbationen

GOST 

IECEE CB Scheme 

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA

Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

Zubehör

Montagematerial

DFK-MSTB-SS - 0708263



Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Grundleiste - DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 - 1899281

Zubehör


Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477




Zeichnungen

Bohrplan




Grundleiste - DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 - 1899281

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maß b: $10,49 \text{ mm} + (\text{Polzahl} \times 5,08 \text{ mm})$ Maß c: Maß b + $9,27 \text{ mm}$

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>