Zubehör - IC-DFR 14 - 1852147

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Zubehör, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden

Produkteigenschaften

- Durchführungs-Montagerahmen für invertierten COMBICON-Stecker IC 2,5/-STGF-5,08
- Rüttelsichere Verschraubung der beiden Steckerteile durch Schraubflansche
- Rahmen in Blechausschnitt einsetzbar und verschraubbar
- Verrastung des IC-Steckerteils im Rahmen
- Bis zu einer Wandstärke von 1,5 mm kann der Rahmen verschraubt werden, bevor der IC-Stecker montiert wird
- Aufstecken des Steckers MSTB 2,5/...-STF-5,08 von außen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918109028

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	66,04 mm

Allgemein

Artikelfamilie	IC-DFR
Isolierstoffgruppe	I
Nennquerschnitt	2,5 mm²
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	14

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701

Zubehör - IC-DFR 14 - 1852147

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Zubehör

Montagematerial

DFK-MSTB-SS - 0708263



Leiterplattenstecker


IC 2,5/ 2-STGF-5,08 - 1825501



Zeichnungen


Zubehör - IC-DFR 14 - 1852147

Bohrplan



Maß b: 10,84 mm + (Polzahl x 5,08 mm)Maß c: Maß b + 5,83 mm

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com