

Grundleiste - MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1845549

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1836477, 1836480. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich!

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Produkteigenschaften

- ☒ Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte
- ☒ Doppelstöckiges Grundgehäuse mit versetzten Etagen
- ☒ Verbesserte Sicht und Zugänglichkeit zur unteren Etage
- ☒ Hohe Kontaktdichte

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918184261

Technische Daten

Maße

Länge	28,5 mm
Rastermaß	5,08 mm
Maß a	35,56 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MDSTBV 2,5/...-G
Isolierstoffgruppe	III
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	10 A
Belastungsstrom maximal	10 A

Grundleiste - MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1845549

Technische Daten

Allgemein

Isolierstoff	PBT
Farbe	grün
Polzahl	8

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	12 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1845549

Approbationen

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Nennspannung UN	250 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Nennspannung UN	250 V

Grundleiste - MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1845549


Approbationen

Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US


Zeichnungen

Bohrplan



Grundleiste - MDSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - 1845549

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>