

Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 24 V, Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356480284

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung, die Spannung durch die gewählte Leuchtanzeige bestimmt. Bei defekter Sicherung ist der nachfolgende Stromkreis nicht spannungsfrei.
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	G / 5 x 20
Art der Sicherung	Glas
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-2 / IEC 60947-7-3
Nennstrom I _N	6,3 A
Nennspannung U _N	24 V
Verlustleistung	max. 1,6 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Überlastfall)
Verlustleistung	max. 1,6 W (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Überlastfall)
Verlustleistung	max. 4 W (bei Einzelanordnung der Sicherungsklemme im Kurzschlussfall)

Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Technische Daten

Allgemein

Verlustleistung	max. 2,5 W (bei Verbundanordnung mit mehreren Sicherungsklemmen im Kurzschlussfall)
Spannungsbereich Leuchtanzeige	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strombereich Leuchtanzeige	0,31 mA ... 0,95 mA
Offene Seitenwand	nein

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	70,8 mm
Höhe NS 35/7,5	73 mm
Höhe NS 35/15	80,5 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A4
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm

Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Technische Daten

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm
----------------------	--------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

GOST / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

GOST 
--

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	
Nennspannung UN	600 V	600 V	600 V
Nennstrom IN	10 A	10 A	10 A

Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Approbationen

Usegroups	B	C	
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	
Nennspannung UN	600 V	600 V	600 V
Nennstrom IN	10 A	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10	26-10

cULus Recognized 			
--	--	--	--

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Brücke

VS - 3004207



FBS 2-6 - 3030336



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

FBS 3-6 - 3030242



FBS 4-6 - 3030255



FBS 5-6 - 3030349



FBS 10-6 - 3030271



FBS 20-6 - 3030365



Bezeichnungsstift

Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

X-PEN 0,35 - 0811228



Stifteinsatz

DMET 5X20 - 3032075



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Klemmenmarker beschriftet

ZB 5 CUS - 0824962



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Zubehör

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053


Zubehör

E/NS 35 N - 0800886



Zeichnungen


Applikationszeichnung



Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5
Sicherungsklemmen

Sicherungsreihenklemme - UT 4-PE/HESI LED 24 (5X20) - 3070053

Applikationszeichnung



Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer
Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>