

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente

Produkteigenschaften

- ✓ Für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
- ✓ Raster 5 mm
- ✓ Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
- ✓ Orthogonale Grundgehäuse für Through Hole Reflow Prozess
- ✓ 2-, 3- und 4-polig
- ✓ Auslieferung standardmäßig gurtverpackt, optional Schüttgut
- ✓ Integrierte Ansaugfläche
- ✓ Aus hochtemperaturbeständigem Polyamid für den Einsatz in bleifreien Lötprozessen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356040280

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5 mm
Maß a	15 mm
Stiftabmessungen	1 x 1
Stiftabstand	5,00 mm
Bohrlochdurchmesser	1,6 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTBO 2,5/..-G1R-THR
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom I_N	16 A
Belastungsstrom maximal	16 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom I _N	16 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil		

Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Approbationen

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

cULus Recognized  US

Zubehör

Kodierelement


CR MSTBO-G1 - 2199618



Zeichnungen


Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Bohrplan




Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Diagramm




Maßzeichnung




Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Maßzeichnung




Grundleiste - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

Maßzeichnung



Schemazeichnung



Pinbelegung rechts

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>