

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 - 1770953

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 2,
Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °,
Farbe: schwarz

Produkteigenschaften

- ✓ Kompakte THR-Leiterplattenklemme mit geringer Bauhöhe in dem Raster 2,5 mm
- ✓ Hohe Stromtragfähigkeit für eine hohe Leistungsübertragung
- ✓ Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
- ✓ Speziell für den Einsatz in Reflow-/Löt-Prozessen ausgelegt
- ✓ Doppellötstifte für stabilen Halt auf der Leiterplatte
- ✓ Federkraft-Anschluss in Direktstecktechnik mit Lösemöglichkeit

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	310
GTIN	4046356459532

Technische Daten

Maße

Länge	5 mm
Rastermaß	2,5 mm
Maß a	2,5 mm
Stiftabmessungen	0,3 x 0,8 mm
Stiftabstand	2,5 mm
Bohrlochdurchmesser	1,2 mm

Allgemein

Artikelfamilie	PTSM 0,5/..-V-THR
Isolierstoffgruppe	IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/3)	63 V
Bemessungsspannung (III/2)	200 V
Bemessungsspannung (II/2)	200 V

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 - 1770953

Technische Daten

Allgemein

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	6 A
Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Belastungsstrom maximal	6 A
Isolierstoff	LCP
Oberfläche Lötpin	Sn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Abisolierlänge	6 mm
Polzahl	2

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
AWG nach UL/CUL min	26
AWG nach UL/CUL max	20

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 - 1770953

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / UL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Usegroups	B
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

cUL Recognized 	
Usegroups	B
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

GOST 



	
Usegroups	B
Nennspannung UN	150 V
Nennstrom IN	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-20

Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 - 1770953

Approbationen

cULus Recognized  US

Zubehör

Schraubwerkzeug


SZS 0,4X2,0 - 1205202



Zeichnungen


Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 - 1770953

Bohrplan




Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 - 1770953

Diagramm



Maßzeichnung



Leiterplatten-Anschlussklemme - PTSM 0,5/ 2-2,5-V THR R44 - 1770953

Maßzeichnung

