

Montageadapter - APK-HP 2 METER - 5022818

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Halteprofil, wird in den Abdeckhalter APK-TU eingerastet, mit Nut für Zackband ZB 5 bis ZB 10,
Lieferlänge: 2 m

Produkteigenschaften

- ☒ Beschriftbar
- ☒ Schutz gegen Umwelteinfüsse
- ☒ Schutz gegen ungewollte Betätigung von Klemmstellen oder Trennklemmen
- ☒ Abdeckung von spannungsführenden Teilen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	2
GTIN	4017918095314

Technische Daten

Maße

Länge (b)	2000 mm
-----------	---------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141143

Montageadapter - APK-HP 2 METER - 5022818

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000886


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Zeichnungen

Montageadapter - APK-HP 2 METER - 5022818

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>