

Federleiste - FRONT-SFL 2,5/F48 - 2285603

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schraub-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 48, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918056001

Technische Daten

Maße

Länge	45,32 mm
Höhe	35,3 mm
Breite	95 mm
Rastermaß	0 mm
Bohrlochdurchmesser	2,8 mm

Allgemein

Artikelfamilie	FRONT-SFL 2,5
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	4 A
Nennspannung U_N	250 V
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Abisolierlänge	10 mm
Schraubengewinde	M2,5
Anzugsdrehmoment min	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,5 Nm
Polzahl	48

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²

Federleiste - FRONT-SFL 2,5/F48 - 2285603

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440490
eCl@ss 8.0	27440490

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	4 A	4 A
mm ² /AWG/kcmil	30-12	30-12

Federleiste - FRONT-SFL 2,5/F48 - 2285603

Approbationen

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	250 V	300 V
Nennstrom IN	4 A	4 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

GOST 
--



cULus Recognized  US

Zeichnungen

Maßzeichnung

