Grundleiste - GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 - 1766631

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

Produkteigenschaften

- Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte
- Grundgehäuse mit geraden Lötstiften für 630-V-Applikationen (III/2)

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918032654

Technische Daten

Maße

Länge	8,6 mm
Rastermaß	7,62 mm
Maß a	60,96 mm
Stiftabmessungen	1 x 1 mm
Bohrlochdurchmesser	1,4 mm

Allgemein

Artikelfamilie	GMSTBV 2,5/..-G
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	6 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	6 kV
Bemessungsspannung (III/3)	400 V
Bemessungsspannung (III/2)	630 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	12 A
Belastungsstrom maximal	12 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Grundleiste - GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 - 1766631

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grün
Polzahl	9

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA

Usegroups	**B**	**D**
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Grundleiste - GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 - 1766631

Approbationen

UL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

IECEE CB Scheme

Nennspannung UN	400 V
Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA

Nennspannung UN	400 V

Grundleiste - GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 - 1766631

Approbationen

Nennstrom IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized

Zubehör

Kodierelement

CR-MSTB - 1734401



Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



Flansch

MSTB-BF - 1759981



Klemmenmarker beschriftet

Grundleiste - GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 - 1766631


Zubehör

SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549




Zeichnungen

Bohrplan



Grundleiste - GMSTBV 2,5/ 9-G-7,62 - 1766631

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com