

## Grundleiste - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: kieselgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50            |
| GTIN               | 4017918450441 |

### Technische Daten

#### Maße

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Rastermaß           | 5,08 mm  |
| Maß a               | 15,24 mm |
| Stiftabmessungen    | 1 x 1 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 1,4 mm   |

#### Allgemein

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Artikelfamilie                 | MSTBV 2,5/...-GF |
| Isolierstoffgruppe             | IIIa             |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 4 kV             |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 4 kV             |
| Bemessungsstoßspannung (II/2)  | 4 kV             |
| Bemessungsspannung (III/3)     | 250 V            |
| Bemessungsspannung (III/2)     | 320 V            |
| Bemessungsspannung (II/2)      | 400 V            |
| Anschluss gemäß Norm           | EN-VDE           |
| Nennstrom $I_N$                | 12 A             |
| Belastungsstrom maximal        | 12 A             |
| Isolierstoff                   | PBT              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0               |
| Farbe                          | kieselgrau       |
| Polzahl                        | 4                |

### Klassifikationen

eCl@ss

# Grundleiste - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

## Klassifikationen

### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 4.0</b> | 272607xx |
| <b>eCl@ss 4.1</b> | 27260701 |
| <b>eCl@ss 5.0</b> | 27260701 |
| <b>eCl@ss 5.1</b> | 27260701 |
| <b>eCl@ss 6.0</b> | 27260704 |
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27440402 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27440402 |

### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC001121 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC002637 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC002637 |

### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211810 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121409 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121409 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121409 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39121409 |

## Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEx CB Scheme / CSA / CCA / cULus Recognized /

### Approbationsdetails

| <b>CSA</b>  |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Usegroups                                                                                      | B     | D     |
| Nennspannung UN                                                                                | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                                   | 12 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                  |       |       |

| <b>UL Recognized</b>  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Usegroups                                                                                                | B     | D     |
| Nennspannung UN                                                                                          | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                                             | 12 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                            |       |       |

# Grundleiste - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

## Approbationen

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung  |       |
| Nennspannung UN                                                                                                           | 250 V |
| Nennstrom IN                                                                                                              | 12 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                                             |       |

| cUL Recognized  |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Usegroups                                                                                        | B     | D     |
| Nennspannung UN                                                                                  | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                                     | 12 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                    |       |       |

|                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IECEE CB Scheme  |       |
| Nennspannung UN                                                                                     | 250 V |
| Nennstrom IN                                                                                        | 12 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                       |       |

|  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Usegroups                                                                           | B     | D     |
| Nennspannung UN                                                                     | 300 V | 300 V |
| Nennstrom IN                                                                        | 10 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                       |       |       |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| CCA             |       |
| Nennspannung UN | 250 V |
| Nennstrom IN    | 12 A  |
| mm²/AWG/kcmil   |       |

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cULus Recognized  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Grundleiste - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

Zubehör

**Kodierelement**

CR-MSTB - 1734401



---

### Klemmenmarker beschriftet

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



---

### Blindstopfen

MSTB-BL - 1755477



---

### Klemmenmarker unbeschriftet

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



---

### Bezeichnungsstift

## Grundleiste - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 BEIGE - 1911350

### Zubehör

B-STIFT - 1051993




### Zubehör

SK 5,08/3,8:SO - 0805085



### Zeichnungen

Diagramm



Typ: TFKC 2,5/...-STF-5,08 mit MSTBV 2,5/...-GF-5,08

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>