

MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK

Artikelnummer: 2697204



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2697204>

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	F057
VPE	100 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 283 (CC-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß	5 mm
Maß a	15 mm
Polzahl	4

Stiftabmessungen	1 x 1
Stiftabstand	5,00 mm
Bohrlochdurchmesser	1,6 mm

Technischen Daten

Artikelfamilie	MSTBO 2,5/...G1R-THR
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	16 A
Nennspannung U _N	250 V
Belastungsstrom maximal	16 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	12 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup D	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup D	10 A

Approbationen



Approbationen


CUL, GOST, UL

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2199618	CR MSTBO-G1	Kodierreiter

Zeichnungen


Bohrplan/Lötpadgeometrie




Diagramm



Maßzeichnung



Schemazeichnung



Pinbelegung rechts

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten